



## Melform GN1/2

- ▶ gebruik tussen -30°C en +85°C
- ▶ vaatwasbestendig tot +85°C
- ▶ frontale deuropening
- ▶ RVS sluitingen
- ▶ kunststof scharnieren
- ▶ 6 ongelijk verdeelde geleiders
- ▶ type AF-6
- ▶ voor GN1/2
- ▶ voedingskwaliteit met NF-standaard
- ▶ rotomoulage-techniek volgens normering EN12571
- ▶ CFK-vrij

Art.nr.	ACO	uitw. afm.	inw. afm.	volume	gewicht
<b>MEL-3133</b>	3133	410 x 360 x 440 mm	330 x 275 x 340 mm	30,5 liter	6,4 kg



## Melform GN1/1

- ▶ gebruik tussen -30°C en +85°C
- ▶ vaatwasbestendig tot +85°C
- ▶ frontale deuropening
- ▶ kunststof scharnieren
- ▶ voor GN1/1
- ▶ voedingskwaliteit met NF-standaard
- ▶ rotomoulage-techniek volgens normering EN12571
- ▶ CFK-vrij

### MEL-3124

- ▶ RVS sluitingen
- ▶ 8 gelijk verdeelde geleiders
- ▶ type AF-8

Art.nr.	ACO	uitw. afm.	inw. afm.	volume	gewicht
<b>MEL-3124</b>	3124	440 x 640 x 480 mm	335 x 540 x 380 mm	68 liter	11 kg



### MEL-3125

- ▶ kunststof sluitingen
- ▶ 12 gelijk verdeelde geleiders
- ▶ type AF-12
- ▶ etikethouder in deur

Art.nr.	ACO	uitw. afm.	inw. afm.	volume	gewicht
<b>MEL-3125</b>	3125	440 x 665 x 650 mm	330 x 533 x 515 mm	90 liter	16 kg
<b>MEL-8125</b>	3B3M0018	Active door in optie			
<b>WMC-9062</b>	WMC 062	adaptor voor sigaretaansluiting 12V			